


## Plaque carrée dooxie 3 postes finition plume

REF. 6 008 23

DOOXIE

LEGRAND



Finition Plume

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie composable 3 postes carrée - À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Plume
- Montage possible en horizontal et vertical

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Traitement de surface</b>	Décoré
<b>Nombre d'unités</b>	3	<b>Finition de la surface</b>	Mat
<b>Sens de montage</b>	Horizontal et vertical	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Nombre d'unités, horizontales</b>	3	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre d'unités, verticales</b>	1	<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non
<b>Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</b>	6	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Nombre de modules verticaux (construction modulaire)</b>	1	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Nombre d'inserts pour interrupteurs</b>	3	<b>Type de fixation</b>	À clipser
<b>Avec grille de montage</b>	Non	<b>Largeur</b>	229 mm
<b>Montage encastré</b>	Oui	<b>Hauteur</b>	87 mm
<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	Non	<b>Profondeur</b>	10 mm
<b>Adapté à un canal d'allège</b>	Non	<b>Diamètre de l'alésage (ouverture)</b>	53.6 mm
<b>Adapté à une installation intégrée</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-35 °C
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-25-60 °C
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Essence du bois en latin</b>	Non applicable
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Certification du bois (liste)</b>	Non applicable
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Zone climatique de provenance de bois</b>	Non applicable
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>EAN/Gencode</b>	3414971019867