


## Plaque carrée dooxie 3 postes finition plume

REF. 6 008 23

DOOXIE

LEGRAND



Finition Plume

**6,98 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie composable 3 postes carrée - À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Plume
- Montage possible en horizontal et vertical

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |   |                |
|--|------------------------|---|----------------|
| Nombre d'unités  | 3                      | Traitement de surface                     | Décoré         |
| Sens de montage  | Horizontal et vertical | Finition de la surface                    | Mat            |
| Nombre d'unités, horizontales                          | 3                      | Couleur                                   | Gris           |
| Nombre d'unités, verticales                            | 1                      | Transparent                               | Non            |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6                      | Avec couvercle à charnière                | Non            |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire)   | 1                      | Classe de protection (IP)                 | IP20           |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs                    | 3                      | Résistance aux chocs                      | IK04           |
| Avec grille de montage                                 | Non                    | Type de fixation                          | À clipser      |
| Montage encastré                                       | Oui                    | Largeur                                   | 229 mm         |
| Adapté à une boîte de canal noyé                       | Non                    | Hauteur                                   | 87 mm          |
| Adapté à un canal d'allège                             | Non                    | Profondeur                                | 10 mm          |
| Adapté à une installation intégrée                     | Non                    | Diamètre de l'alésage (ouverture)         | 53.6 mm        |
| Zone de texte/surface d'inscription                    | Non                    | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C       |
| Matériau   | Plastique              | Température de stockage                   | -25-60 °C      |
| Qualité du matériau                                    | Thermoplastique        | Essence du bois en latin                  | Non applicable |
| Sans halogène  | Oui                    | Certification du bois (liste)             | Non applicable |
| Traitement antibactérien                               | Non                    | Zone climatique de provenance de bois     | Non applicable |
|  |                        | EAN/Gencode                               | 3414971019867  |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.