

Interrupteur ou va-et-vient Mosaic Easy-Led 10A 2 modules - blanc

REF. 0 994 01

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Mosaic Easy Led, un mécanisme unique pour des fonctions lumineuses ou témoin
- Peut devenir témoin ou lumineux en ajoutant les voyants Mosaic Easy-Led à brocher sur le devant du mécanisme
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Recommandations / restrictions d'usages

- L'intérêt de ce produit est d'avoir un seul voyant pour 2 solutions proposées "Témoin ou lumineux" - Il devient soit lumineux, soit témoin en fonction du raccordement du produit comme le demande la fonction souhaitée - Soit dans le cas d'une fonction témoin il faudra le Neutre et dans le cas d'une fonction lumineuse classique 2 fils suffiront

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2
Mode de pose	Support de module
Type de fixation	Fixation à vis
Avec cadre/support de montage	Non

Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	LED interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Autre
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	45 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	36.5 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
EAN/Gencode	3414971679757

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

