

Cadre saillie 2 postes dooxie finition blanc

REF. 6 000 42

DOOXIE

LEGRAND



11,07 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie, un cadre pour installation en saillie au mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cadre saillie 2 postes dooxie
- Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
- Blanc
- Idéal pour la rénovation

Les + installation

Permet d'installer l'appareillage dooxie sans avoir à faire de trou dans les murs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Boîtier apparent	Avec entrée de câble	Oui
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Non	Avec entrée de câble	Oui
Nombre d'unités	2	Avec insertion de raccord à écrou	Non
Sens de montage	Horizontal et vertical	Résistant aux chocs	Oui
Forme	Rectangulaire	Classe de protection (IP)	IP2X
Matériau	Plastique	Largeur	159 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Hauteur	88 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur	48.5 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Largeur d'appareil	159 mm
Finition de la surface	Brillant	Hauteur d'appareil	88 mm
Couleur	Blanc	Profondeur d'appareil	48.5 mm
Numéro RAL (équivalent)	9003	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Transparent	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Avec cadre de recouvrement	Non	Température de stockage	-25-60 °C
		EAN/Gencode	3414971004719

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.