



Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules

REF. 0 928 35

DX³

LEGRAND

285,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

DX³, disjoncteur différentiel pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d'isolement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- A installer dans le tableau électrique
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Accepte le passage du peigne d'alimentation
- Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - 30mA Type-AC : détecte les défauts à composante alternative

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Nombre de pôles (total) 2

Nombre de pôles protégés 1

Tension assignée (Ue) 230 V

Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A

Sensibilité / courant de défaut nominal (I_{Δn}) 0.03 A

Type de courant différentiel AC

Classe de limitation d'énergie (I²t) 3

Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 4.5 kA

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	4.5 kA
Tenue au courant de choc	0.25 kA
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
Pôle neutre sectionné simultanément	Oui
Avec dispositif de verrouillage	Oui
Degré de pollution	2
Température ambiante en fonctionnement	-25-70 °C
Largeur en nombre de modules	2
Profondeur d'encastrement	60.9 mm
Montage encastré	Oui
Immunisé contre déclenchements intempestifs	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Section de raccordement câble rigide	0.75-16 mm ²
Section de raccordement câble souple	0.75-10 mm ²
Largeur	35.6 mm
Hauteur	88.9 mm
Profondeur	77.6 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature de stockage	-40-70 °C
Tension nominale (Un)	180-250 V
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Type de connexion	Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Mode de pose	Rail DIN
EAN/Gencode	3245060928353

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.