



Hublot ovale Chartres Origine Alu standard blanc à détection HF avec fluo 900lm

REF. 614 008

CHARTRES

SARLAM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Détection HF

Adaptés à une utilisation en intérieur

Paramétrables par potentiomètre intégré

Fluo 900 lm (flux brut)

Consommation totale : 15 W

Puissance source : 13 W

Lampe G24q1 fournie

Standard

Blanc - Chartres Origine Alu

Caractéristiques Générales

Chartres Origine et Chartres Origine Alu - hublots ovales / ovales grille à lamper et fluo

Hublots pour logements collectifs, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation

Classe II

Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate : IP 54 / IK 04

Diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en aluminium avec traitement anti corrosion

IP 55 / IK 09

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate

IP 55 / IK 10