



Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche lumineuse et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - vieil or

REF. 0 911 57

LEGRAND

Finition Vieil Or

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche lumineuse et coupure bipolaire - Vieil or
- Blister avec Gencod

Avantages

- Interrupteur avec touche basculante
- Touche lumineuse

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2 x 0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d'usages

Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
Modèle	Autre	Courant nominal	2 A
Type de commande	Bascule/rocker	Puissance	500-500 W
Type de charge	Charge inductive	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Sans halogène	Oui	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	Autre	Largeur hors tout	60 mm
Finition de la surface	Mat	Hauteur hors tout	26 mm
Couleur	Or	Profondeur/longueur hors tout	26 mm
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060911577