

Cadenas de sûreté Ø6mm longueur 50mm

REF. 0 227 97

VISTOP

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Accessoire de sécurité pour condamnation des poignées en position ouverte**

- Cadenas de sécurité Ø6mm
- Longueur 50mm
- Livré avec 2 clés et étiquettes de condamnation

Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupe et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau de la serrure	Acier
Largeur de serrure	38 mm
Modèle de disque	Non
Matériau de l'étrier	Acier inoxydable
Hauteur de l'étrier	50 mm
Largeur d'étrier	20 mm
Diamètre de l'étrier	6 mm
Avec serrure à combinaison	Non
EAN/Gencode	3245060227975