

Prise de courant avec terre Céliane Surface et double chargeur USB - Graphite



CÉLIANE | REF. 0 995 38

Niveau   

Finition Graphite



VUE D'ENSEMBLE

Remplace une simple prise de courant en changeant la boîte à encastrer par une boîte 2 postes

- ✓ Un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils
- ✓ Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- ✓ Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- ✓ Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- ✓ Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- ✓ Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	16 A
Tension	250 V
Nombre de modules	2 postes
Dimensions	45 x 114,25 x 29,85 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit	Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux
IP	40
IK	04