



Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules

REF. 0 048 77

LEGRAND

285,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs modulaires monoblocs

Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis

Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents

Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau

Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)

Tétrapolaires à bornes

Equipés de 4 barreaux

I_{max} : 250 A

Connexions par barreau rigide : Arrivée : 50 à 120 - 12 départs : 1 x 16 à 50 + 2 x 10 à 35 + 2 x 10 à 25 + 6 x 2,5 à 16 mm²

Connexions par barreau souple avec ou sans embout : Arrivée : 50 à 120 - 12 départs : 1 x 16 à 35 + 2 x 10 à 25 + 2 x 6 à 16 + 6 x 2,5 à 10 mm²

I_{cc} crête : 42 kA

I_{cw} : 14,4 kA

Nombre de modules : 9

Caractéristiques Générales

Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

Répartition "standard"

Conformes à la norme EN 60947-1

Raccordement avec ou sans embouts Starfix"