



Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules

REF. 0 048 77

272,90€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 2.601 dm ³ |
| Poids | 1502 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs modulaires monoblocs

- Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis
- Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents
- Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau
- Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)

Tétrapolaires à bornes

- Equipés de 4 barreaux
- I_{max} : 250 A
- Connexions par barreau rigide : 6 x 2,5 à 16 - 2 x 10 à 25 - 2 x 10 à 35 - 1 x 16 à 50 - 1 x 50 à 120 mm²
- Connexions par barreau souple : 6 x 2,5 à 10 - 2 x 6 à 16 - 2 x 10 à 25 - 1 x 16 à 35 - 1 x 50 à 120 mm²
- I_{cc} crête : 42 kA
- I_{cw} : 14,4 kA
- Nombre de modules : 9

Caractéristiques Générales

Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives