

Prise RJ45 catégorie6A STP dooxie finition blanc

REF. 6 003 74

DOOXIE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise RJ45 blindée catégorie6A STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

Compatible with cords equipped with RJ11, RJ12 or RJ45 plugs.

Toolless connector with fast connection thanks to integrated crimping.

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet les transmissions à 10Gbit/seconde

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement - Utilisation de la prise avec câble F/UTP ou S/UTP

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Montage encastré	Oui		
Encastrement de canal	Non		
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Direction de sortie	droit
Type de fixation	visser	Avec protection contre la poussière	Oui
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Classe de protection (IP)	IP20
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Code couleur	Oui
Avec jacks/coupleurs	Oui	Largeur d'appareil	73 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Hauteur d'appareil	73 mm
Catégorie	6A (IEC)	Profondeur d'appareil	40.5 mm
Couleur	blanc	Profondeur d'encastrement	28.4 mm
Numéro RAL	9003	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Jacks blindés	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec zone de texte	Non	Sans halogène	Oui
Décharge séparée de câble de traction	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de montage raccordement de blindage	autre	Mode de pose	encastré
		Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
		Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable