Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc

REF. 6 003 74 | DOOXIE | LEGRAND

33,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise RJ45 blindée catégorie6A STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet les transmissions à 10Gbit/seconde

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Utilisation de la prise avec câble F/UTP ou S/UTP

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non
Montage encastré	Oui
Encastrement de canal	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non
Type de fixation	Visser
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur	RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs	Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Catégorie	6A (IEC)
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Avec zone de texte	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Autre
Direction de sortie	Droit
Avec protection contre la poussière	Oui

Classe de protection (IP)	IP20
Code couleur	Oui
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	40.5 mm
Profondeur d'encastrement	28.4 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Nature d'embout entrée de cable	Non applicable
Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Maintien du cable	Non applicable
EAN/Gencode	3414971463592

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.