

## Toit-base pour armoire XL<sup>3</sup>6300 profondeur 475mm

REF. 0 211 33

**2 411,00€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	216 dm <sup>3</sup>
Poids	47600 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Armoires composables métal

#### Toit-base pour armoire

- Equipés de plaques passe-câbles
- Reçoivent les montants de structure
- Profondeur : 475 mm
- Largeur extérieure : 1425 mm
- Largeur utile : 1300 mm

#### Caractéristiques Générales

#### XL<sup>3</sup> 6300 - armoires composables et équipements

- IP 30 - IK 07
- Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004)
- Hauteur extérieure 2200 mm (hauteur utile plastronnable 2000 mm)
- Largeur extérieure 1425 mm (largeur utile 1300 mm)
- Reçoivent les DMX<sup>3</sup> 6300
- Peuvent se jumeler avec les armoires XL<sup>3</sup> 4000
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne