

Commande rotative standard directe sur DPX³630 - noir

REF. 0 262 41

DPX³

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

- Commande rotative directe pour DPX³630
- Commande standard noire

Les + installation

En position ouverte, possibilité de mettre 3 cadenas de diamètre 5mm

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Adapté à un arrêt d'urgence	Non
Avec axe	Non
Adapté à un disjoncteur	Oui
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact	Oui
EAN/Gencode	3245060262419