

Prise saillie métal Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

REF. 0 547 00



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.716 dm ³
Poids	413 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Prises de courant TBT

- Mauve 24 V~ - 2P

Prises saillie

- 16 A - Métal

Caractéristiques Générales

Martin Lunel - BT et TBT de 10 à 125 A - fiches et prises de courant

- Conformes à la norme Internationale IEC 60309-1
- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs
- Raccordement sur bornes :
- Ø4 mm sauf prises saillie bornes 3 x Ø4 mm pour prise de courant TBT 16 A
- Ø5 mm pour prises de courant TBT 32 A