

Prise saillie métal Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

REF. 0 547 00



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 0.716 dm ³ |
| Poids | 413 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Prises de courant TBT

- Mauve 24 V~ - 2P

Prises saillie

- 16 A - Métal

Caractéristiques Générales

Martin Lunel - BT et TBT de 10 à 63 A - fiches et prises de courant

- Conformes à la norme Internationale IEC 60309-1
- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs
- Raccordement sur bornes : Ø4 mm sauf prises saillie bornes 3 x Ø4 mm pour prise de courant TBT 16 A et raccordement sur bornes Ø5 mm pour prises de courant TBT 32 A