



Permutateur Céliane 10AX

REF. 0 670 05

CÉLIANE

LEGRAND

42,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permutateur Céliane 10AX
- Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Permutateur	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de commande	Bascule/bouton	Tension nominale	250 V
Composition	Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Interrupteur à bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Type de connexion	Autre
Mode de pose	Encastré	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	À clipser	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec cadre/support de montage	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	38 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	30 mm
Traitement antimicrobien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Finition de la surface	Mat	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	Autre	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Compatible IFTTT	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Voyant	Non	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	Autre	Fréquence	50-60 Hz
Type d'éclairage	Autre	Section de câble	4-4 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	EAN/Gencode	3414970487032

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.