


## Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules

REF. 0 881 41

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit pour trappe de visite, permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple)

- Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
- Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
- Dimensions nécessaires au sol : 264mm x 264mm
- Pour installation :
  - dans plancher technique : installation directe
  - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
- Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

### Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

### Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

### Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Nécessite minimum 81mm de profondeur de sol

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Finition du couvercle	carré		
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Oui
Matériau du boîtier	autre	Adapté à un double fond	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Cadre de protection de revêtement de sol	Non	Largeur dimension extérieure	264 mm
Couleur	gris	Longueur dimension extérieure	264 mm
Adapté à un canal noyé	Oui	Longueur dimension d'encastrement	265 mm
		Largeur dimension d'encastrement	265 mm