



Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse

REF. 0 226 02

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.563 dm ³
Poids	383 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets de proximité 12 à 25 A

- Composés d'un boîtier isolant : socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage
- Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadennassable en position O (4 cadenas Ø6 mm réf. 0 227 97)

25 A - IK 07

- Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
- Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude, et 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm²)
- 3P+N
- Caractéristiques techniques complémentaires

Caractéristiques Générales

Coupure de proximité 12 à 160 A

- Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadennassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs...
- Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence
- Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés