



Hublot Chartres Infini standard gris métal à détection HF taille 1 à LED 2000lm

REF. SL532060

308,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Détection HF

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible
- Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...

Taille 1 - 2000 lm

- Consommation totale : 28 W
- Standard Ø 300 mm
- Gris métal

Caractéristiques Générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K