



Variateur Céliane 2 fils sans neutre 600W

REF. 0 670 82

CÉLIANE

LEGRAND

82,93 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Variateur 2 fils sans Neutre Céliane
- Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :
 - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40V~ à 600V~
 - Halogènes 230V : 40W à 600W
 - Incandescent : 40W à 600W
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux référence 067031, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Tension nominale (Un)	240-240 V
Cablage en série	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Type de charge	Charge inductive	Tension de commande	100-240 V
Commande auxiliaire possible	Oui	Puissance nominale charge ohmique/résistive	40-600 W
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Largeur d'appareil	45.1 mm
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Hauteur d'appareil	45.1 mm
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Profondeur d'appareil	38.7 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Commande radio possible	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Commande infrarouge possible	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Support de module	Compatible IFTTT	Non
Type de fixation	Fixation avec vis	Profondeur d'encastrement	32.7 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-10-60 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Transparent	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
		EAN/Gencode	3245060670825

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.