



## Climatiseur pour installation sur toit d'armoire assemblable 400V 3 phases - 2050W à 1560W

REF. 0 353 64

LEGRAND

9 483,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Equipement de gestion thermique pour armoire assemblable

- Climatiseur pour installation horizontale
- - Tension/Phases : 400V/3
- L35L35 : 2050W
- L35L50 : 1560W
- Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
- Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
- Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
  - L35L35 = 0°C
  - L35L50 = -15°C

#### Les + installation

A installer sur le dessus d'une armoire assemblable uniquement




#### Les + utilisation

A monter horizontalement sur toit

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |             |                                |   |
|---|-------------|--------------------------------|---|
| Modèle  | air/air     | Largeur                        | 567 mm  |
| Tension de fonctionnement CA 50Hz                           | 400 - 400 V | Hauteur                        | 415 mm  |
| Type de tension   | AC          | Profondeur                     | 401 mm  |
| Avec régulation de la température                           | Oui         | Code du type de gaz            | R134a   |
| Fonction maître/esclave                                     | Non         | Contient du fluide frigorigène | Oui   |
| Avec fonction de chauffage                                  | Non         | Poids du gaz (g)               | 550 g   |
| Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 | 2050 W      | Réglementation FGAS            | NON-SOUMIS-FGAS: appareils avec moins de 2 kg de fluide frigorigène |

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.   | Désignation.   | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 980166 | THERMOSTAT A AFFICHAGE ELECTRONIQUE CLIMATISEUR VERTICAL ET HORIZONTAL | 425,80                | 1                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*