



Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 50x150mm ou 50x195mm - blanc

REF. 0 106 35

DLP

LEGRAND

39,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

- Angle extérieur variable de 60° à 120° pour goulotte monobloc 50x150mm et 50x195mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de deux morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les supports d'appareillage doivent être installés au minimum à plus de 100mm de chaque côté du bord des angles

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-------------|
| Profondeur | 50 mm | Numéro RAL | 9003 |
| Symétrique | Oui | Film de protection | Non |
| Modèle | partie inférieure | Avec connecteur de conduit | Non |
| Angle | 60 - 120 ° | Perforation de montage dans le sol | Non |
| Matériau | plastique | Type de montage des parties supérieures | intérieur |
| Qualité du matériau | autre | Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
| Sans halogène | Oui | Classe de protection (IP) | IP40 |
| Traitement antibactérien | Non | Résistance aux chocs | IK07 |
| Traitement de surface | non traité | Température d'utilisation | -5 - 60 °C |
| Couleur | blanc | Température de stockage | -25 - 60 °C |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.