

**Coup de poing Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69
Osmoz composable - rouge**

REF. 0 240 82

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Coup de poing à accrochage lumineux Osmoz composable
- Pousser-tirer - Rouge
- IP69 - Arrêt d'urgence - Ø40mm - Conforme à la norme ISO 13850
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	rouge	A rappel	Non
Type de lentille	rond	Avec bague frontale	Oui
Diamètre du bouchon	40 mm	Matériau de la bague frontale	plastique
Diamètre de trou	22.5 mm	Couleur de bague frontale	jaune
Classe de protection (IP)	IP66	Adapté à un arrêt d'urgence	Oui
Degré de protection (NEMA)	4X	Type de déverrouillage	déverrouillage par traction
Type de bouton	haut	Temperature d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Adapté à l'éclairage	Oui	Temperature de stockage	-40 - 70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Oui	Sans halogène	Oui