

## Coup de poing Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

REF. 0 240 82

LEGRAND



43,16 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Coup de poing à accrochage lumineux Osmoz composable
- Pousser-tirer - Rouge
- IP69 - Arrêt d'urgence - Ø40mm - Conforme à la norme ISO 13850
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	rouge	A rappel	Non
Type de lentille	rond	Avec bague frontale	Oui
Diamètre du bouchon	40 mm	Matériau de la bague frontale	plastique
Diamètre de trou	22.5 mm	Couleur de bague frontale	jaune
Classe de protection (IP)	IP66	Adapté à un arrêt d'urgence	Oui
Degré de protection (NEMA)	4X	Type de déverrouillage	déverrouillage par traction
Type de bouton	haut	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Adapté à l'éclairage	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Oui	Sans halogène	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.