

**Coup de poing Ø40 pousser-tirer lumineux arrêt d'urgence IP69
Osmoz composable - rouge**

REF. 0 240 82



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	0.751 dm ³
Poids	163 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer IP 69

- Rouge - arrêt d'urgence Ø40
- Conforme à la norme ISO 13850

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformés à la norme IEC 60947-5-1