



Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre Livinglight - Tech - 2 modules

REF. NT4411N

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	0.188 dm ³
Poids	93 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Variateurs

Ecovariateur 2 fils sans neutre

- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA. Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W
- S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
- Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- 2 modules
- Tech

Caractéristiques Générales

Livinglight - détecteurs et variateurs