

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

REF. 0 318 72

COLSON

LEGRAND



0,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes

- Collier Colson à denture extérieure
- Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 357mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 26mm
- La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d'encliquetage manuelle permet de réduire l'effort d'insertion avant le serrage définitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
- Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
- Résistance aux UV, aux agents chimiques, à la température - Température maximum en usage permanent 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé) - 40°C - Température minimum d'installation -30°C

Avantages

Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré découpes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation

Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL

Les + installation

Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les + utilisation

Un packaging avec fond renforcé et pré- découpes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante

Recommandations / restrictions d'usages

Les colliers Colson gris, usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en œuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	Non traité
Largeur de bande	9 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Longueur de bande	357 mm	Sans halogène	Oui
Diamètre max. du faisceau	92 mm	Couleur	Gris
Résistance min. à la traction	530 N	Transparent	Non
Température de fonctionnement	-40-85 °C	Réfléchissant (couleur fluorescente)	Non
Température de montage	-30-85 °C	Champ d'inscription	Sans
Modèle	Crantage extérieur	Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Tête de verrouillage double	Type de fixation	Cheville
Matériau	Plastique	Homologation UL	Oui
Qualité du matériau	Polyamide ignifuge	EAN/Gencode	3414971132108

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.