



Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - vert

REF. 0 500 32

8,82€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	11.296 dm ³
Poids	3094 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Rallonges multiprises standard

- Permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi,...
- Ultra-plates, elles peuvent être glissées sous un meuble
- Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail,...
- Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
- 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

Cordon 1,5 m

- Cordon 3G 1 mm²
- Blanc/Vert

Caractéristiques Générales

Rallonges multiprises - avec cordon

- Livrées sous blister avec Gencod