



Coup de poing Ø40 pousser-tirer coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

REF. 0 238 72

31,77€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.316 dm ³
Poids	313 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer coupure d'urgence IP 69

- Rouge - Ø40

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1