



Prise Surface Céliane avec chargeur USB Type-C - livrée avec support et enjoliveur finition graphite

REF. 0 679 27

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Graphite

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise de courant avec chargeur à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise Surface + Chargeur USB Type-C 1,5A - 7,5W Céliane - Livrée avec enjoliveur Graphite et support vis/griffes - A associer à une plaque Céliane
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Auto-protégé contre les surtensions
- Montage possible en multiposte horizontal

Avantages

Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit - Refoulement facilité en l'absence de barrettes de connexion - Placement libre de la prise sur le circuit

Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm

Connecteur nouvelle génération Type-C

Les + installation

Raccordement simple et rapide : connexion phase neutre terre - Repiquage 2,5mm² possible - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide sur 1 prise 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Brillant
Modèle	Broche de contact de protection	Traitement antibactérien	Non
Contact de protection	Oui	Avec dispositif on/off	Non
Broche ronde de mise la terre	Oui	Avec fonction d'itération	Non
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Courant nominal	16 A
Avec alimentation USB incorporée	Oui	Tension nominale	250 V
Type de chargeur USB	C	Fréquence	50-60 Hz
Nombre d'unités	2	Courant de défaut nominal	2400 mA
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Nombre de phases	1	Résistance aux chocs	IK04
Impression/marquage	Sans	Largeur d'appareil	74 mm
Type de raccordement	Autre	Hauteur d'appareil	74 mm
Avec couvercle à charnière	Non	Profondeur d'appareil	41.5 mm
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	Autre	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Finition métallique	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Transparent	Non	Possible support IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Profondeur d'encastrement	31.5 mm
Encastrement isolé	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-45 °C
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température de stockage	-20-70 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Type de tension	AC
Protection contre les surtensions	Non	Power Delivery	Non
Protection différentielle	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec microfusible	Non	précâblé	Oui
Alimentation spéciale	Autre	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Type de montage	Encastré	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de fixation	Fixation avec vis	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Matériau	Plastique	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	Thermoplastique	Couvercle	Plaque centrale
Sans halogène	Oui	EAN/Gencode	3414971405257
Traitement de surface	Laqué / peint		