



Prêt-à-poser Céliane créer une prise commandée avec 1 prise de courant et 1 commande sans fils livré complet graphite

REF. 0 676 24

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

120,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- 1 prise de courant Céliane 16A 3680W maximum avec protection contre les surcharges - Compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager - Fixation à griffes ou à vis possible - Livrée complète avec enjoliveur finition Graphite, support, plaque Métal Tungstène, griffes et protection de chantier - S'installe facilement à la place d'une prise encastrée existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm)
- 1 commande d'éclairage et de prises sans fils d'éclairage livrée avec :- une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans- Voyant LED avec indicateur de batterie faible- 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports- enjoliveur finition Graphite, support et plaque
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo vendues séparément
- Pour commander la prises de courant, il est nécessaire d'installer la commande sans fils de ce prêt-à-poser

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Une fois installée au mur, la commande sans fils connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Les éléments contenus dans ce kit tout-en-un s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à l'installation existante - La prise de courant Céliane with Netatmo s'installe facilement à la place d'une prise encastrée existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Tout sous la main en une seule référence : il n'y a plus qu'à poser !

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux (commandes sans fils et prise de courant) et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Fréquence radio	2400 MHz
		Système Rollingcode	Oui
		Nombre de commandes	1
		Compatible avec Apple HomeKit	Oui
		Compatible avec Google Assistant	Oui
		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
		Possible support IFTTT	Non
		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
		Température de stockage	0-45 °C
		Consommation en veille	0.1 mA
		Neutre obligatoire	Oui
		Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
		Traitement antimicrobien	Non
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
		Objet connecté	Oui
		Type de communication	<ul style="list-style-type: none"> • Zigbee
		Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
		Moyen de pilotage	Smartphone apps
		Pilotable à la voix	Oui
		Programmable	Oui
		Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
		Connectable par box Internet	Oui
		Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yandex Alissa ▪ Amazon Alexa ▪ Apple HomeKit ▪ Google Assistant
		Nom de l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Home + Control
		Fonction d'usage du produit	Distribution d'énergie
		EAN/Gencode	3414971015012
Adapté à un variateur	Non		
Adapté à un bouton d'impulsion	Non		
Adapté à un commutateur de volet roulant	Non		
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non		
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	Non		
Adapté pour interrupteur	Non		
Intégré dans un boîtier	Oui		
Installé dans boîtier à socle de tube	Non		
Module/platine	Non		
Alimentation	230 V CA		
Mode boutons	Oui		
Mode commutation	Oui		
Avec émetteur radio manuel	Oui		
Avec codeur radio	Non		
Avec contact à poussoir radio	Oui		
Nombre de relais	1		
Type de montage	Encastré		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	Thermoplastique		
Sans halogène	Oui		
Traitement de surface	Laqué / peint		
Finition de la surface	Mat		
Type de fixation	Fixation à griffes/vis		
Couleur	Anthracite		
Transparent	Non		
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.