

Lot de 10 connecteurs RJ45 Linkeo C catégorie6A STP avec adaptateurs 45x45mm 2 modules

REF. 6 329 01

LINKEO C

LEGRAND



195,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur

- Connecteur avec plastron format 45x45mm
- RJ45 catégorie6A FTP
- Lot de 10

Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Non
Encastrement de canal	Oui	Avec résistance terminale	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Type de fixation	À clipser	Codage mécanique	Oui
Assemblage		Code couleur	Oui
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Largeur d'appareil	45 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'appareil	34 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Catégorie	6A (IEC)	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	Blanc	Température d'utilisation /d'installation	-10-60 °C
Numéro RAL	9003	Température de stockage	-10-70 °C
Type de raccordement		Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Contact pour connexion autodénudante		Sans halogène	Oui
Boîtier blindé	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Oui	Mode de pose	Encastré
Avec zone de texte	Oui	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de montage raccordement de blindage	Autre	Maintien du câble	Non applicable
Direction de sortie	Droit	EAN/Gencode	3414972218863

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.