

Hublot Chartres Infini standard blanc taille 1 à LED 2000lm avec détection HF et horloge

REF. SL532076



VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Détection HF + Horloge

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Reprend les modes de fonctionnement du hublot
- Détection HF avec une gestion horaire embarquée

Taille 1 - 2000 lm

- Consommation totale : 28 W
- Standard Ø 300 mm
- Blanc

Caractéristiques Générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K