



Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil Mosaic 1 interrupteur et 1 commande sans fils - complet blanc

REF. 077732L

MOSAIC WITH
NETATMO

LEGRAND

141,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser : créer un va-et-vient Mosaic - Blanc
- Composé de :
 - 1 interrupteur 230V~ sans neutre 5W-300W, livré avec compensateur, griffes et protection de chantier pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)
 - 1 commande d'éclairage sans fils livrée avec 4 adhésifs repositionnables pour fixation, et pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Tous les produits de ce prêt-à-poser sont livrés complets avec supports et plaques, et sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils référence 077723L
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises Mosaic with Netatmo, vendues séparément

Avantages

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante - L'interrupteur d'éclairage Mosaic with Netatmo s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm - Fixation à griffes ou à vis possible

Les + utilisation

Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Les éléments du prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Possible support IFTTT	Non
Modèle	Triac	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de charge	Universel et LED	Classe de protection (IP)	IP41
Entrée de poste auxiliaire	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Température de stockage	0-45 °C
Utilisable avec un bouton	Non	Consommation en veille	0.1 mA
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Neutre obligatoire	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un bouton IR	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de montage	Encastré	Type de borne	Borne à vis
Matériau	Plastique	Nombre de bornes	3
Qualité du matériau	Thermoplastique	Capacité des bornes	0.75-2.5 mm ²
Traitement de surface	Non traité	Section de câble	0.75-1.5 mm ²
Finition de la surface	Brillant	Equippé d'un porte étiquette	Non
Couleur	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Objet connecté	Oui
Transparent	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Tension nominale	230 V	Pilotable à la voix	Oui
Fréquence	47-63 Hz	Programmable	Oui
Courant nominal assigné	1.3 A	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Puissance de commutation	5-300 W	Connectable par box Internet	Oui
Type de fixation	Autre	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	EAN/Gencode	3414971634176
Compatible avec Google Assistant	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.