



## Coffret distribution métal XL<sup>3</sup>160 tout modulaire 4 rangées 750x575x147mm - 96 modules

REF. 0 200 04

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	78 dm <sup>3</sup>
Poids	15101 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tout modulaire

- Peuvent recevoir les DPX<sup>3</sup> 160
- Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A
- Nombre de rangées : 4
- Nombre de modules : 96
- Hauteur : 750 mm
- Largeur : 575 mm
- Profondeur : 147 mm

#### Caractéristiques Générales

##### XL<sup>3</sup> 160 - coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"

- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
- Châssis extractible avec rails DIN montés
- Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm<sup>2</sup> et 2 trous 35 mm<sup>2</sup>
- Capacité 24 modules par rangée
- RAL 7035
- Livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément. Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
- IP 43 - IK 08 avec joint et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte
- Flancs latéraux amovibles
- Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)