

Goulotte 3 compartiments à clippage direct 50x180mm Mosaic - blanc antimicrobien

REF. 0 757 04

GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct, permet la réalisation d'une installation électrique parfaitement adaptée aux besoins rencontrés dans les bâtiments de santé, avec clippage direct des appareillages

- Goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 3 compartiments 50x180mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m
- Comprend :
 - 1 corps
 - 3 couvercles souples largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm
- Sections :
 - compartiments extérieurs de 2442mm²
 - compartiment central de 1950mm²
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Avantages

Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

Les + installation

Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

Les + utilisation

Accepte tous les appareillages Mosaic

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	autre
Largeur	180 mm	Couleur	blanc
Profondeur	50 mm	Numéro RAL	9003
Longueur	2000 mm	Finition du panneau arrière (intérieur)	perforé
Nombre de parties supérieures	3	Film de protection	Oui
Parties supérieures fournies	Oui	Nombre de cloisons enfichables	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm	Avec connecteur de conduit	Non
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm	Perforation de montage dans le sol	Oui
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm	Type de montage des parties supérieures	intérieur
Symétrique	Oui	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Type rectangulaire	Oui	Section transversale utile	6834 mm ²
Matériau	plastique	Classe de protection (IP)	IP40
Qualité du matériau	PVC	Résistance aux chocs	IK07
Sans halogène	Non	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Traitement antibactérien	Oui	Temperature de stockage	-25 - 60 °C