

**Borne de raccordement à broches Suprem - 6mm<sup>2</sup> - 15A - 2 x 12 bornes - noir**

REF. 0 984 41

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Suprem, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT

- Livrée par barrettes de 2x12 bornes : 12 bornes mâles (à broches) + 12 bornes femelles (à alvéoles)
- 2 vis par borne
- Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
- Pour utilisation 50V maximum (Très Basse Tension)
- Capacité : 6mm<sup>2</sup> - Intensité maximum : 15A

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3245060984410
Tension assignée	50 V
Nombre de pôles	12
Type de montage	Autre