



## Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm avec perceur - 25A

REF. 0 151 25

**17,47€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm <sup>3</sup>
Poids	559 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

**22 x 58**

- Avec perceur
- Calibre : 25 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200