

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 complet fixation saillie - gris



REF. 069713L

PLEXO

LEGRAND

Finition Gris

23,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils

Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant la position standard du doigt de manœuvre à la verticale

Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le câblage des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| | | Courant nominal assigné | 10 A |
| Type de commutation | Va-et-vient | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
| Type de commande | Bascule/bouton | Contact de report | Non |
| Assemblage | Mécanisme complet avec cadre | Type de raccordement | Borne automatique |
| Bouton-poussoir | Non | Interrupteur de chauffage | Non |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Interrupteur de machine à laver | Non |
| Type de montage | Saillie | Largeur d'appareil | 82 mm |
| Type de fixation | Fixation à vis | Hauteur d'appareil | 85 mm |
| Avec plaque de montage | Non | Profondeur d'appareil | 61 mm |
| Matériau | Plastique | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Sans halogène | Oui | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Traitement antibactérien | Non | Possible support IFTTT | Non |
| Traitement de surface | Non traité | Température d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
| Finition de la surface | Mat | Température de stockage | -25-60 °C |
| Couleur | Gris | Type de tension | AC |
| Numéro RAL (équivalent) | 7046 | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Voyant | Oui | Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm ² |
| Fonction d'éclairage | Orientation | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Type d'éclairage | LED interchangeable | Section de câble | 1.5-2.5 mm ² |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 | Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
| Résistance aux chocs | IK08 | EAN/Gencode | 3414971881839 |
| Tension nominale | 250 V | | |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.