

Obturbateur Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 770 71

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic, un obturbateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Obturbateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003
- Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations
- Finition brillante

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Cette fonction peut être utilisée pour combler un emplacement laissé vide en prévision d'une évolution future de l'installation, pour faciliter l'accès à un câblage ou pour réaliser d'autres adaptations

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de protection (IP)	IP41
Largeur	45 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Hauteur	45 mm	Numéro RAL	9003
Type de lentille	Carré	Sans halogène	Oui
Profondeur	24.5 mm	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc	Mode de pose	Saillie/encastré
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3245060770716