



## Obturbateur Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 770 71

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un obturbateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Obturbateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003
- Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations
- Finition brillante

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Cette fonction peut être utilisée pour combler un emplacement laissé vide en prévision d'une évolution future de l'installation, pour faciliter l'accès à un câblage ou pour réaliser d'autres adaptations

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Matériau	plastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur hors tout	45 mm	Classe de protection (IP)	IP41
Hauteur hors tout	45 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Type de lentille	carré	Température de stockage	-10 - 70 °C
Profondeur/longueur hors tout	24.5 mm	Numéro RAL	9003
Largeur de l'ouverture	45 mm	Sans halogène	Oui
Hauteur de l'ouverture	45 mm	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	blanc	Mode de pose	apparent/encastré