

## Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition alu

REF. 6 001 01

DOOXIE

LEGRAND



7,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - 250V dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

### Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Courant nominal assigné	10 A
Type de commutation	va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	autre	Contact de report	Non
Assemblage	mécanisme seul	Type de raccordement	autre
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	encastré	Largeur d'appareil	73 mm
Type de fixation	fixation à vis	Hauteur d'appareil	73 mm
Avec plaque de montage	Oui	Profondeur d'appareil	36.25 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	7040	Température de stockage	-25 - 60 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Section de câble	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Maintien du câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.