



Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel

REF. 0 904 76

GREEN'UP

LEGRAND

283,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Green'up Access, prêt-à-poser avec prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prêt à poser prise Green'up Access composé de :
 - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
 - 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
 - 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
- Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314
- Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni
- Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Modèle	Prise de charge
Standard	Autre
Technique de raccordement	Raccordement à vis
Avec actionneur de verrouillage	Non
Avec verrouillage d'accès	Non
Classe de protection (IP)	Autre
Tension nominale	250 V
Courant nominal max.	16 A
Type de courant	CA monophasé
LED intégrée	Non
Matériel de contact	CuZn

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Traitement de surface des contacts	Argenté
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Température de stockage	-25-70 °C
Couleur	Gris
Capacité des bornes	1.5-6 mm ²
Mode de pose	Saillie
EAN/Gencode	3245060904760

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.