

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant -
12A**

REF. 0 123 12

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cylindriques type gG

8 x 32

- Sans voyant

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	8.5 mm
Taille	8x32 mm
Type de tension	AC
Profondeur/longueur hors tout	31.5 mm
Courant nominal assigné	12 A
Tension assignée	250 V
Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C