

Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 12A

REF. 0 123 12



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.036 dm ³
Poids	43 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG

8 x 32

- Sans voyant
- Calibre : 12 A
- Tension ~ : 400 V
- Pouvoir de coupure : 20000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200