

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants , 1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P

REF. 0 380 81

PLEXO

LEGRAND



Coffret de sécurité Plexo équipé pour local chaufferie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
- Equipé de :
 - 1 disjoncteur tétrapolaire 400VA
 - 20A,
 - 1 disjoncteur bipolaire 400VA
 - 10A,
 - 2 voyants "présence tension" 230V
- Classe II
- Livré avec 2 presse étoupe PG11, 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
- Avec étiquette gravée "coupure chaufferie" et un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d'usages

Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie	Profondeur	115 mm
Nombres de rangées	1	Possibilité de montage en saillie	Oui
Protection		Type de couverture	Porte
Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur		Avec couvercle transparent	Oui
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés	2	Type de fermeture	Cylindre
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	Mélangé	Verrouillable	Oui
Interrupteur principal de protection	Non	Couleur	Rouge
Nombre de pôles interrupteur général	4	Numéro RAL	3000
Courant assigné de l'interrupteur général	20 A	Capacité du tableau (en nombre de modules)	9
Protection RCD entrant	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Protection haute intégrité	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-+40 °C
Protection fractionnée de la charge	Non	Température de stockage	-10-+40 °C
Double protection RCD	Non	Tension nominale (Un)	230-230 V
Adapté aux données	Non	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Groupe de cuisinières	Sans	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort	Non	Sans halogène	Oui
Avec prise	Non	Type de peigne fourni	Livré sans peigne
Avec transformateur de sonnerie	Non	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Protection contre les surtensions	Oui	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui
Avec mètre	Non	Livré avec étiquettes d'identification de circuit	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Entre axe de fixation verticale	90-90 mm
Classe de protection (IP)	IP55	Entre axe de fixation horizontale	180-180 mm
Hauteur	180 mm	Nombre de disjoncteurs	2
Largeur	232 mm	EAN/Gencode	3245060380816

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

0 380 76 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081 , 038087 et 038037

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.