

## Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 18mm section mini 16mm<sup>2</sup>

REF. 0 379 33

MÉMOCAB

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Porte-repères pour filerie

Longueur de repérage : 18 mm

7 repères

Section mini : 16 mm<sup>2</sup>

Section maxi : 50 mm<sup>2</sup>

Ø mini : 7,6 mm

Ø maxi : 12,5 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Système de repérage Mémocab™ - pour filerie

Système de repérage à bague fermée

Excellente tenue en ambiance industrielle agressive

##### Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.