

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat



REF. 079461L

MOSAIC

LEGRAND

23,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- UTP-1 module
- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 5017, ANSI/TIA 568
- Noir mat

Avantages

- Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.
- Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45
- Le système de fente permet un réglage parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

Les + installation

Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil permettant un gain de temps et de sécurité sur les chantiers en limitant le nombre de manipulations à réaliser. Technologie Mosaic Link pour une flexibilité complète des installations

Les + utilisation

Étiquettes de repérage pour gamme URA34LED, L31, C3, URA21LED, B66LED et B65LED -

Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 et TIA/EIA 568 C. Indoor use only.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non		
Montage encastré	Oui		
Encastrement de canal	Oui		
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Type de fixation	À clipser	Codage mécanique	Non
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Code couleur	Oui
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Largeur d'appareil	22.5 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Profondeur d'appareil	33.7 mm
Catégorie	6	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Couleur	Noir	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Jacks blindés	Non	Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Boîtier blindé	Non	Température de stockage	-40-70 °C
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec zone de texte	Oui	Sans halogène	Oui
Compatible avec des couvercles tiers	Non	Traitement antimicrobien	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non	Mode de pose	Encastré
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Direction de sortie	Droit	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Avec protection contre la poussière	Oui	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Avec résistance terminale	Non	Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
		Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
		Maintien du câble	Non applicable
		EAN/Gencode	3414972094221

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.